



1077710400

K.5 Płytką czołowa z pokrętkiem do łącznika żaluzji obr. stal szl nierdz

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Stal szlachetna
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	70 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	20 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Montaż	Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

K.x
