



B06808



Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linee TMC/TMU bianco SMN 4-3 W

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9001
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Serie

Numero di unità	4
-----------------	---

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso	Si
----------------------	----

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale
-------------------------------------	--------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Adatto per

TMC / TMU 01 TMC 22x10 / 01 TMU 22x10 / 02 TMC 30x10 / 02 TMU 30x10 / 03 TMC 40x10 / 03 TMU 15x17 / 04 TMC 15x17 / 04 TMU 25x17 / 05 TMC 25x17 / 05 TMU 40x17 / 06 TMC 40x17 / 07 TMC 60x17 / 08 TMC 50x20	
---	--

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

