



B00312

Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 16x12 1 compart. blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	12 mm
Largeur	16 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	10 - 10 mm ²

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui