



926202509



Cargador USB A+C, 230V/3.0A, integro, antracita

Características técnicas

Dimensiones

Altura	50 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	20 mm
Profundidad del montaje	31 mm

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico

Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

Corriente eléctrica

Corriente de salida	3000 mA
---------------------	---------

Texto

Jacks de conexión	Con toma USB tipo A + tipo C
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí