



HW4P310DB

### Offener Leistungsschalter 1000A 3P 120kA HW4 Einschubtechnik für TU:sentinel

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	1000 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	120 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	100 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	100 kA

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000
---	-------

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

##### Widerstand

Innenwiderstand	13 $\mu\Omega$
-----------------	----------------

##### Architektur

Polanzahl	3
Polanzahl abgesichert	3
Gerätebauform	Einschubtechnik
Polart	3P3D

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	31.80 W
---------------------------------------	---------

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja