



47063525

Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W.1, grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 70,30 mm

Breite 70,30 mm

Tiefe 44 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Komplettgehäuse

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

W.1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja
