



47063525

Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel W1, grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 - 250 V |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Grau |
| RAL Nummer | 7011 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----------|
| Höhe | 70,30 mm |
| Breite | 70,30 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz Aufputz |
|-------------|----------------------|

Konnektivität

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Montageart | Schraubbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden |
|------------------|--|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Steckklemme |

Geeignet für

Berker W.1 / Hager cubyko

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |