



FWQ44D1

Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 192 PLE, 4x4 Reihen 650x1050x161mm, QS, leer o.Tür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	160 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	16
---------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----