



WUZ687

cubyko Lampe rouge 12-24V 2 fils à câbler

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	12 - 12 V
------------------	-----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	5 mm
---------	------

Puissance

Courant absorbé	0,40 mA
-----------------	---------

Matières

Couleur	Rouge
---------	-------

Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----