




WUZ687

Te bedraden lampje cubyko, rood, 12/24 V

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	5 mm
--------	------

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----