



WUZ687

Te bedraden lampje cubyko, rood, 12/24 V

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
Nominale spanning	230 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	5 mm
Diepte	14,00 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja