



WUZ687

cubyko - LED encarnado 12-28V, com fios

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal	12 - 12 V
Tensão nominal	230 V

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	0 A
------------------	-----

##### Dimensões

Altura	5 mm
Profundidade	14,00 mm

##### Potência

Consumo de corrente	0,40 mA
---------------------	---------

##### Materiais

Cor	Vermelho
-----	----------

##### Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

##### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

##### Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim