



WUZ682

cubyko Lampe bleue 12-24V 2 fils à câbler

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	12 - 12 V
Tension nominale	230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	5 mm
---------	------

**Puissance**

Courant absorbé	0,40 mA
-----------------	---------

**Matière**

Couleur	Bleu
---------	------

**Éclairage**

Type de Lampe	LED
---------------	-----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----