



WUZ682

LED "L", azul, 24V con cables

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	12 - 12 V
Tensión asignada	230 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0 A
----------------------------	-----

Dimensiones

Altura	5 mm
Profundidad	14,00 mm

Potencia

Consumo de corriente	0,40 mA
----------------------	---------

Materiales

Colour	Azul
--------	------

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Tipo de montaje	Fijación de conectores
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí