



WH106008F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/Fl = 30mA**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	56 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz
---

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja