



WH106008F

Insert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Matière Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Oui

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui