



REA656S



### Innenstation Video Komfort AP 2Draht lichtgrau matt TOUCH

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

#### Abmessungen

Höhe	145 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	145 x 93 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Betrieb	220 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	12 mA

#### Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

#### Texte

Montageart	Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

#### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
Lautstärkeregelung	Ja

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

#### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

#### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

#### Zubehör

Zusatzgerät anreichbar	Nein
------------------------	------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----