



M-RG1358018S

Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1350x1800x800 RAL7035

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1800 mm
Largeur	1350 mm
Profondeur	800 mm

##### Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

##### Équipement

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

##### Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

##### Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

##### Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I

##### Matériau

Matériau	Acier
Finition	Mat