



B01865



Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 150x60 G

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	60 mm
Larghezza	150 mm
Lunghezza	2000 mm
Sezione interna	7660 - 7660 mm ²

Materiali

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
Codice RAL	7030
Colore	Grigio

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Equipaggiamento

Numero di divisori collegabili	4
Con pellicola protettiva	Sì

Illustrazioni | Disegni

