



20340002

**Fußbodenentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur	10 - 50 °C
----------------------------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9001
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	54,5 mm

**Bildschirm**

Mit Display	Nein
-------------	------

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	1 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Fußboden temperaturregler
Fühlerart	Fußbodenfühler

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1NO
------------	-----

**Kompatibilität**

Art der HLK-Steuerung	Heizung
-----------------------	---------

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

**Texte**

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck
Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja