



SN316

### Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Traitement

Laqué

##### Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

44 mm

Profondeur

66 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

##### Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme française NF

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Oui

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

##### Capacité

Nombre de modules

2,50

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Classe de protection (IP)

IP20

##### Textes

Impression

Sans inscription

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui

[Photos | dessins](#)

