



SN316

Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant (FR)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	66 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2,50
-------------------	------

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Classe de protection (IP)	IP20

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

