



SN316

### Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Traitement

Laqué

##### Dimensions

Hauteur

75 mm

Largeur

44 mm

Profondeur

66 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

##### Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

##### Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

Norme française NF

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Oui

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

##### Capacité

Nombre de modules

2,50

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

No

Indice de protection IP

IP20

##### Textes

Impression

Sans inscription

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui

**Illustrations | dessins**

