



SN316

### Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant ( FR )

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matières

|            |            |
|------------|------------|
| Couleur    | Gris clair |
| Code RAL   | 7035       |
| Traitement | Laqué      |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 75 mm |
| Largeur                              | 44 mm |
| Profondeur                           | 66 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Connectivité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis      |
| Type de montage           | Fixation par vis |

##### Équipement

|   |                    |
|---|--------------------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant     | Norme française NF |
| Insert central incliné                        | No                 |
| Avec couvercle à charnière                    | No                 |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                   | Oui                |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Capacité

|                   |      |
|-------------------|------|
| Nombre de modules | 2,50 |
|-------------------|------|

##### Sécurité

|  |      |
|--|------|
| Avec une protection renforcée des contacts | No   |
| Indice de protection IP                    | IP20 |

##### Textes

|            |                  |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Illustrations | dessins

