



SN316

**Modulair stopcontact 2P+A + verklikker 2½ MOD.**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	2,50
----------------	------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

