



FZ013NM

Porte, univers, droite, multimédia rainurée, RAL 9010, pour coffret IP3X 950x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	919 mm
Largeur	269 mm
Profondeur	12 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre rangées	6

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui