



ZL34C4N



### Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3 Zählerplätze, 3-feld, Ausführung Hessen

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1050 mm
Breite	750 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

##### Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	3
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	3
Art des Zählerfelds	1-stöckig
Multimedia Feld Bereich	Ohne

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

##### Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

##### Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

