



HW1W412FS

Offener Lasttrennschalter 1250A 4P HW1 Festeinbau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
-----------	--------

Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V

Elektrischer Strom

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3	55 kA
Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3	55 kA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja