



WH106007F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/Fl = 30mA

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Thermoplast

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	56 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	39 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
-----------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	Schweizer Norm Typ 13

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Schutzart IP	IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Aufdruck	Diverse Symbole
----------	-----------------

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja