



WH106007F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall
Thermoplast

Abmessungen

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 56 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 39 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

Ausstattung

Verdrehter Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Aufdruck Diverse Symbole

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja