



WH106007F

Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
Tension nominale	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Finition	Brillant
Matière	Métal Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	56 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
---------------------------	----------------------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Norme suisse type 13

Equipement

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Oui
------------------	-----

Textes

Inscription	Divers symboles
-------------	-----------------

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui