



WH106007F

Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Finition Brillant

Matière Métal
Thermoplastique

Dimensions

Hauteur 77 mm

Largeur 77 mm

Profondeur 56 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 39 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Connectivité

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Equipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Oui

Textes

Inscription Divers symboles

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui