



M-RG1353018S

**Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 1350x1800x300 RAL7035**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1800 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	300 mm

**Normen**

EMV Ausführung	Nein
----------------	------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

**Zubehör**

Zusatzgerät anreihbar	Ja
-----------------------	----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenmontage	Ja
---------------------------	----

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt