



WH36100200Q



robusto moullé AP Gr.1 complet: S1(3+3) 2x lumineux IP55 Blanc signal

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Diamètre 48 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui