




KCF963R

Barre verticale 63A Droite L1N-L2N-L3N et L1L2L3N 125mm 2-rangées

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------