



KCF963R

Шина фазна вертикальна 3x2P/4P 10mm² 2-ряди, права

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
---	--------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------