



KCF963L

**Шина фазна вертикальна 3x2P/4P 10mm<sup>2</sup> 2-ряди, ліва**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Номінальний струм 63 A

**Архітектура**

Кількість полюсів 4

**Напруга**

Номінальна імпульсна витримувана напруга  $U_{imp}$  4000 V

**Умови використання**

Робоча температура -25 - 55 °C

**Під'єднання**

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm<sup>2</sup>