



M54069001

T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm cremeweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 57 mm |

Zubehör

| | |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Werkstoff

| | |
|-----------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) |
|-----------|--|

| | |
|------------|-------------|
| Oberfläche | Unbehandelt |
|------------|-------------|

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Cremeweiß |
|-------|-----------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9001 |
|------------|------|

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Abbildungen | Zeichnungen

