



WH36100200A



**robusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) +IP55-Front für Kombination Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Signalweiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

**Abmessungen**

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 34 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Durchmesser 48 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Steckklemme

**Texte**

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja