



ATA205048014

Variabele binnenhoek voor ATA20500/20501/20502

Technische karakteristieken

**Toebehoren**

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

**Instellingen**

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

**Afmetingen**

Hoogte	20 mm
Breedte	50 mm

**Materiaal**

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Uitrusting**

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

**Geschikt voor**

ATA 20x50	
-----------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja