




WH50821305A



kallysto: USB Typ A + C 18W PD + T13 + Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 3000 mA

Nennstrom 13 A

Spannung

Ausgangsspannung 5 - 12 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 47 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 7 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Drahtanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB AC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----