



WH36100205Q



**robusto NAP Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) IP55 Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----