



WH36100205Q



robusto NAP Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
 RAL Nummer 9005
 Glanzgrad Matt
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
 Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm
 Einbautiefe 60 mm
 Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
 Durchmesser 48 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55
 Stossfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen
 Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
 Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja