



FG23LD1

Anreihstandschränk , univers, IP 54, SK I,1900x850x400mm,mit Klarsicht

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1900 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

**Installation, Montage**

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	36
---------------	----

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

