



WH36100205A



robusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) +IP55-Front für Kombinat. Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 34 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Durchmesser 48 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja