



B03099



Angolo interno per minicanali TMC / TMU marrone AIM 25x17 B

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Serie

Altezza	17 mm
---------	-------

Larghezza

25 mm

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-----------	---------------------------------------

Colore

Marrone

Codice RAL

8014

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
--------------------------	----

Adatto per

05 TMC 25x17

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

