



GP413T

Plastová dvířka transparentní pro GD413J

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|-------|--------|
| Výška | 625 mm |
| Šířka | 250 mm |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|---------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ano |
| Typ dveří rozvaděče | Zarážka dveří |
| Počet zámků | 1 |

Materiál

| | |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Povrch | Neošetřený |

Architektura

| | |
|------------------------|-----------------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo Vpravo |
|------------------------|-----------------|

Bezpečnost

| | |
|-----------------|---------------------|
| Stupeň krytí IP | IP40 |
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí |

Vybavení

| | |
|-------------|---|
| Počet klíčů | 1 |
|-------------|---|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |