



WH27620703C



kallysto.pro UP komplett: 2x Typ 13/ 1x geschaltet mit Steckklemmen/ Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau
RAL Nummer 7035
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 94 mm
Breite 94 mm
Tiefe 43.2 mm
Anzahl Einheiten 2
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.2 mm
Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss
Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Stoßfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Funktionen

| | |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------|----|
| Mit Aufdruck | Ja |
|--------------|----|

Texte

| | |
|----------|--|
| Aufdruck | Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose |
|----------|--|

| | |
|-----------|------------|
| Abdeckung | Vollplatte |
|-----------|------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
|--------|--------------------------------|

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

| | |
|-----|---------------|
| Typ | Apparat Gr. I |
|-----|---------------|

Geeignet für

| |
|--------------------|
| kallysto Unterputz |
|--------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|
