



WH27620703C



kallysto.pro ENC compl.: 2x type 13 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Gris

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 94 mm

Largeur 94 mm

Profondeur 43.2 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm

Profondeur de montage 7 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

---

**Fonctions**

---

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Identification**

---

Avec inscription	Oui
------------------	-----

---

**Textes**

---

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

---

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---