



BKG300806

Ändestycke BKB/ BKG 300 mm, 80 mm hög, golvbeläggning justerbart 0-25 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	80 mm
Bredd	300 mm

Material

Material	Stål
----------	------

Dimensioner

Mätning A	80 mm
Mätning b	300 mm

Material

Behandling	Förzinkad
------------	-----------

Funktioner

Lämplig för undergolvskanal	Nej
Kanalen lämplig för infällnad i golvet, öppningsbart lock	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

